

400FD/N2

400/M 系列面板安装泵

**WATSON
MARLOW**
Pumps

特点和优势


- 2 流道紧凑型泵设计
- 适用于 1 mm 壁厚软管和 Luer 接头
- 用电机或仅用泵头作为泵的补充
- PVDF 中提供泵头，以提高化学相容性



400FD/N2 性能

流量 (ml/min) 1.0 mm 壁厚 Bioprene 软管													
软管孔径 (mm)	转速 (rpm)												
	4	5	10	12	20	25	40	70	75	100	160	200	270
0.5	0.05	0.07	0.13	0.16	0.26	0.33	0.52	0.93	1.0	1.3	2.09	2.6	3.58
1.0	0.2	0.25	0.5	0.6	1.0	1.3	2.0	3.54	3.8	5.0	8.0	10	12.8
2.0	0.72	0.9	1.8	2.2	3.6	4.5	7.2	12.2	13	18	28.6	36	48.6
3.0	1.3	1.7	3.3	4.0	6.6	8.3	13	23.2	25	33	52.9	66	88.4

Suction/Pressure chart



技术规格

	400FD/N2
电机类型	固定速度直流电机
泵头选项	N2
泵头流道数	2
电源电压	24 VDC
功耗	5W
兼容软管孔径	0.5, 1, 2, 3 mm
兼容软管壁厚	1 mm


主要材料

	400FD/N2
泵头转子组件	不锈钢, 乙缩醛 (黑色)
泵头辊轮组件	乙缩醛 (黑色)
泵头履带	乙缩醛 (灰色)
面板	阳极氧化铝
驱动器轴	耐酸不锈钢

列出的信息涵盖整个系列。

有关单个型号/组件的详细规格, 请参阅用户手册或联系 WMFTS 代表。

400FD/N2 外形尺寸



电机类型	400FD/N2 5 W
外形尺寸 A	长=26.5 mm x 和 #x2300 39.6 mm
外形尺寸 B	长=85.3 mm* x 和 #x2300 39.6 mm

*=安装板后的最大长度

产品代码

泵产品代码			
电机类型	电压	转速 (rpm)	产品代码
标准直流 5 W	24-30 VDC	200	040.ES1N.N2C
标准直流 5 W	24-30 VDC	100	040.EP1N.N2C
标准直流 5 W	24-30 VDC	40	040.EH1N.N2C
标准直流 5 W	24-30 VDC	12	040.E81N.N2C
经济型直流 5 W	24 VDC	200	040.BS1N.N2C
经济型直流 5 W	24 VDC	75	040.BN1N.N2C
经济型直流 5 W	24 VDC	25	040.BC1N.N2C
无刷直流 5 W	24 VDC	270	040.FT1N.N2C
无刷直流 5 W	24 VDC	160	040.FQ1N.N2C
无刷直流 5 W	24 VDC	70	040.FK1N.N2C
无刷直流 5 W	24 VDC	20	040.F91N.N2C
软管产品代码			
孔径/壁厚	Bioprene	过氧化物硫化硅胶	连接到
0.5/1.0 mm	049.EF6N.N05	-	软管孔径 3.0
1.0/1.0 mm	049.EF6N.N10	049.EH6N.N10	软管孔径 3.0
2.0/1.0 mm	049.EF6N.N20	049.EH6N.N20	软管孔径 3.0
3.0/1.0 mm	049.EF6N.N30	049.EH6N.N30	软管孔径 3.0

免责声明：以上所有流量是在吸程和背压为 0bar 时泵送 20°C (68°F) 水的实验数据。Watson-Marlow、Pumpsil、PureWeld XL、Bioprene 和 Marprene 是 Watson-Marlow Limited 的注册商标。免责声明：我们认为本文所含信息正确无误，但如有任何错误，Watson-Marlow Limited 概不负责，并保留对规格数据作出改动的权利，恕不另行通知。GORE 和 STA-PURE 是 W. L. Gore & Associates 的商标。订购时请提供蠕动泵和软管的产品代码。

wmfts.com/global



31 July 2023