

# PF22/QC22

Llenadora peristáltica PF22


**Flexicon**  
Liquid Filling

## Características y ventajas

- Volúmenes de llenado de 5 ml a más de 5000 ml con una precisión de +/- 0,5 %
- El cambio del paso de fluido se puede hacer en menos de un minuto
- Su precisión de llenado repetible evita el gasto que supone el sobrellenado.
- No genera espuma ni salpica o gotea entre llenados
- Eliminación de contaminación cruzada



## PF22 – capacity diagram (based on water)




## Especificaciones técnicas

	PF22/QC22
Rango de volumen de llenado	5-5000 ml
Precisión	±0,5 %
Grado de protección	IP31
Fuente de alimentación	110/230 V CA, 50/60 Hz
Consumo eléctrico	Max 350 W
Peso	25 kg
Peso	55 lb
Accesorios	Boquillas de llenado, mangueras, soporte de llenado, sistema neumático de boquillas sumergibles, interruptor de pie, impresora
Tamaño de manguera compatible	3,0-12,5 mm de D.I.

## Materiales de construcción

	PF22/QC22
Caja	Acero inoxidable AISI 304, Aluminio anodizado
Ensamble del cuerpo del cabezal	Aluminio anodizado
Ensamble del rodillo del cabezal	Acero inoxidable 304, Aluminio anodizado

## Dimensiones de PF22/QC22



Dimensions in mm/inch

Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo, Watson-Marlow Flexicon A/S rechaza toda responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso. ADVERTENCIA: Estos productos no están diseñados para aplicaciones conectadas a pacientes y no deben utilizarse en tales aplicaciones. asepticus y Accusil son marcas registradas.

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



19 June 2023