

PF22/QC22

PF22 Máquina de enchimento peristáltica


Flexicon
Liquid Filling

Recursos e benefícios

- Volumes de enchimento de 5 ml a mais de 5.000 ml com precisão de +/- 0,5 %
- A troca da via de fluido pode ser feita em menos de um minuto
- Precisão de enchimento constante, evitando excesso de enchimento dispendioso
- Sem formação de espuma, respingos ou gotejamentos entre os enchimentos
- Ausência de contaminação mútua



PF22 – capacity diagram (based on water)




Especificações técnicas

	PF22/QC22
Faixa do volume de envase	5-5000 ml
Precisão	±0,5 %
Classificação de admissão	IP31
Fonte de alimentação	110/230 VCA, 50/60 Hz
Consumo de energia	Max 350 W
Peso	25 kg
Peso	55 lb
Acessórios	Bicos de enchimento, tubos, suporte de enchimento, sistema de bocais de mergulho pneumático, interruptor de pé, impressora
Tamanho das mangueiras compatíveis	DI 3,0-12,5 mm

Materiais de construção

	PF22/QC22
Caixa	Aço inoxidável AISI 304, Alumínio anodizado
Conjunto do corpo do cabeçote	Alumínio anodizado
Conjunto de roletes para cabeçote	Aço inoxidável inox 304, Alumínio anodizado

Dimensões do PF22/QC22



Dimensions in mm/inch

Isenção de responsabilidade: As informações deste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Flexicon A/S não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. ADVERTÊNCIA: Estes produtos não foram concebidos para utilização, e não devem ser utilizados, em aplicações ligadas a pacientes. asepticu e Accusil são marcas registradas.

wmfts.com/global



19 June 2023