

Accionamiento 323 con cabezal 313D2

**WATSON
MARLOW**
Pumps

Bomba de proceso serie 300

Características y ventajas

- Control automático analógico manual o remoto de 4-20 mA o 0-10 V o comandos de control por RS232
- Control de velocidad manual digital mejorada de hasta 133:1
- El bloqueo del teclado evita la manipulación o los cambios accidentales
- Función MemoDose para una dosificación precisa con una única dosis
- Entradas digitales LTT para marcha/parada y dirección
- Reversible al instante
- Dos años de garantía



Especificaciones técnicas

	Accionamiento 323 con cabezal 313D2
Número de rodillos del cabezal	3
Número de canales del cabezal	1
Caudal máximo	2000 ml/min
Caudal mínimo	0.81 ml/min
Relación de control de la velocidad	133:1, 27:1
Velocidad máxima de trabajo	400 rpm
Velocidad de trabajo mínima	3 rpm
Rango de temperatura de trabajo	5 a 40°C °C
Rango de temperatura de trabajo	40 a 104 °F °F
Peso	4.7 kg
Peso	10.4 lb
Opciones de control del accionamiento	Du, E, S, U
Estándares del accionamiento	CE, cETLus
Índice de protección de ingreso del accionamiento	IP31
Humedad del accionamiento	80 % hasta 31 °C, 88 °F, disminuyendo linealmente a 50 % a 40 °C, 104 °F.
Ruido del accionamiento	<70dB(A) a 1 m
Altitud máxima	2000
Fuente de alimentación del accionamiento	Monofásico, 100-120 V, 220-240 V 50/60 Hz, 100 VA
Diámetro interno de tubo compatible	1.6, 3.2, 4.8, 6.4 mm
Espesor de pared de tubo compatible	2.4 mm

Materiales de construcción

	Accionamiento 323 con cabezal 313D2
Rodamientos	Acero al carbono, Bronce sinterizado
Caja de accionamientos	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno), Aluminio con revestimiento en polvo LM24
Montaje del cuerpo del cabezal	Acero inoxidable y, IXEF (poliarilamida), Polipropileno reforzado con fibra de vidrio
Montaje de rodillos del cabezal	Nylon 6 (Nylatron) con refuerzo de MoS2
Montaje del rotor del cabezal	Acero endurecido con niquelado no electrolítico, Nailon reforzado con fibra de vidrio
Pista de cabezal	IXEF (poliarilamida)
Montaje de abrazadera de tubo	Nailon reforzado con fibra de vidrio

La información que se muestra cubre la gama completa.

Para obtener especificaciones detalladas de modelos/componentes individuales, consulte el manual del usuario o póngase en contacto con un representante de WMFTS.

Opciones de control

Funcionalidad	323E	323S	323U	323Du
Control manual				
Control de velocidad en el teclado	✓	✓	✓	✓
Control de velocidad 15-400rpm 27:1	✓			
Control de velocidad 3-400rpm 133:1		✓	✓	✓
Control de velocidad 1,5-220rpm 147:1		✓	✓	✓
MemoDose para una dosificación precisa de una sola dosis		✓	✓	✓
Control remoto				
Marcha/parada y cambio de dirección mediante cierre de contacto o 5V LTT			✓	✓
Trabajo remoto de MemoDose (interruptor manual/de pie)			✓	✓
Control analógico de velocidad				
Entradas; 0-10V o 4-20mA			✓	✓
Comunicación digital por RS232				
Control digital en serie				✓
Seguridad				
Bloqueo de teclado para proteger la configuración		✓	✓	✓

Códigos de productos

Códigos de producto de unidades y bombas		
Descripción		Código de pieza
323E	Solo accionamiento	036.3124.000*
323S	Solo accionamiento	036.3134.000*
323U	Solo accionamiento	036.3144.000*
323Du	Solo accionamiento	036.3154.000*
313DW2	Cabezal de tres rodillos para tubo con pared de 2,4 mm	033.3551.000

*Sustituya el último 0 por A, E o U si desea que el equipo sea apto para el suministro eléctrico de los Estados Unidos, Europa o Reino Unido, respectivamente (para Estados Unidos: 110V, monofásico, 60Hz)

Si es necesario para usar con tubos STA-PURE y Chem-Sure, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Watson-Marlow Bredel para seleccionar el accionamiento y el cabezal

Códigos de producto de los tubos				
Diámetro interno/pared (mm)	Bioprene	Marpene	Silicona curada al platino	
1,6/2,4	933.0016.024	902.0016.024	913.A016.024	
3,2/2,4	933.0032.024	902.0032.024	913.A032.024	
4,8/2,4	933.0048.024	902.0048.024	913.A048.024	
6,4/2,4	933.0064.024	902.0064.024	913.A064.024	
8,0/2,4	933.0080.024	902.0080.024	913.A080.024	
Diámetro interno/pared (mm)	STA-PURE®	STA-PURE®Serie PCS	STA-PURE®Serie PFL	Chem-Sure®
1,6/2,4	960.0016.024	961.0016.024	966.0016.024	965.0016.024
3,2/2,4	960.0032.024	961.0032.024	966.0032.024	965.0032.024
4,8/2,4	960.0048.024	961.0048.024	966.0048.024	965.0048.024
6,4/2,4	960.0064.024	961.0064.024	966.0064.024	965.0064.024
8,0/2,4	960.0080.024			965.0080.024

Descargo de responsabilidad: Todos los caudales indicados se obtuvieron bombeando agua a 20 °C (68 °F) con alturas de succión y descarga iguales a cero. La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo, Watson-Marlow Limited no acepta responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar estas especificaciones sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario asegurar la idoneidad del producto para el uso con su aplicación concreta. Watson-Marlow, LoadSure, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene y Marprene son marcas comerciales registradas de Watson-Marlow Limited. Triclamp es una marca registrada de Alfa Laval Corporate AB. GORE y STA-PURE son marcas registradas de W.L. Gore and Associates. Recuerde indicar el código del producto en sus pedidos de bombas y tubos.

wmfts.com/global



07 August 2023