

Qdos 60

Qdos kemikaliedoseringspump och doseringspump

Egenskaper och fördelar


- Sänkta kostnader för kemikalier genom noggrannare dosering
- Enkel installation utan behov av extrautrustning
- Mindre underhållsbehov med enkelt, verktygsfritt komponentbyte
- Ägandekostnaden är lägre än ägandekostnaden för en membranpump
- Flöden från 0.1 till 1000 ml/min vid upp till 7 bar
- Inga backtryckventiler, pulsationsdämpare, avgasningsventiler, fotventiler, silar eller flottörbrytare



Prestanda för Qdos 60

	qdos		qdos fjärrstyrd	
	Varvtal (rpm)	Flöde ml/min (USGPH)*	Varvtal (rpm)	Flöde ml/min (USGPH)*
qdos 60	0,013-125	0,1-1 000 (0,001-15,85)	0,078-125	0,6-1 000 (0,01-15,85)
qdos60 PU	0,013-125	0,1-1 000 (0,001-15,85)	0,078-125	0,6-1 000 (0,01-15,85)

*noggrannhet ±1 %, repeterbarhet ±0,5 %



Tekniska specifikationer


	Qdos 60
Max. flödeshastighet	1000 ml/min
Min. flöde	0.1 ml/min
Max. flödeshastighet	15.85 USGPH
Min. flöde	0.001 USGPH
Max. driftryck	7 bar
Max. driftryck	100 psi
Max. drifhastighet	125 rpm
Omgivningstemperaturområde	5 °C till 45 °C
Omgivningstemperaturområde	41 °F till 113 °F
Vikt	5.7 kg
Vikt	12.6 lbs
Kontrolltyper	Bruksanvisning, Fjärrstyrd, Profibus®, Universal, Universal+
Standarder	CE, cETLus, CSA, C-Tick, IRAM S märke, NSF 61
Skyddsklass	IP66, NEMA 4X
Fuktighet	80 % upp till 31 °C, 88 °F, avtagande linjärt till 50 % vid 40 °C, 104 °F
Ljudnivå	< 70 dB(A) vid 1 m
Max. höjd	2000 m
Strömförsörjning	100 V till 240 V AC 50 Hz till 60 Hz 190 VA, 12 till 24 V DC

Minsta och största flöde beror på pumphuvud, flödesenhet och styrmotod. Tryck och hastighet beror på valt pumphuvud.

Materialspecifikation

	Qdos 60
Lager	Rostfritt stål, Stål
Drivaxel	Rostfritt stål 440C
Drivenhetens kåpa	20 % glasfylld PPE/PS
Beläggning på drivenhetens kåpa	20 % glasfylld PPE/PS
Vätskekontakter	Polypropen, PVDF
Tangentbord/HMI	Polyester
Smörjmedel	PFPE-baserat
Pumpkroppenhet	30 % glasfylld PPO/PS
Pumphuvudets rorenhet	Glasfylld nylon
Slangar	Santoprene, SEBS

Mått för Qdos 60



Note: Pumphead appearance and fluid port positions may differ between models.

Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	I
qdos 60	234mm (9,2")	214 mm (8,4")	104,8 mm (4,1")	266 mm (10,5")	43 mm (1,7")	173mm (6,8")	40mm (1,6")	140mm (5,5")	10mm (0,4")

*Relämodul som tillval

Styralternativ

Driftlägen	Bruksanvisning	Fjärrstyrd	PROFIBUS	Universal	Universal+
Bruksanvisning	✓		✓	✓	✓
PROFIBUS-buss hastighet 9,6–1500 kb/s			✓		
Kontakt				✓	✓
4–20 mA		✓		✓	✓
Felrapportering	✓	✓	✓	✓	✓

Funktioner	Bruksanvisning	Fjärrstyrd	PROFIBUS	Universal	Universal+
Numerisk flödesdisplay	✓		✓	✓	✓
Numerisk varvtalsvisning	✓		✓	✓	✓
Övervakning av vätskenivå	✓		✓	✓	✓
Max (fyllning)	✓		✓	✓	✓
Automatisk återstart (efter strömavbrott)	✓	✓	✓	✓	✓
Vätskeåtervinning	✓		✓	✓	✓
Läckageindikering	✓	✓	✓	✓	✓
3,5" (88,9 mm) TFT-färgskärm	✓		✓	✓	✓
LED-symboler för pumpstatus		✓			


Styrmeter	Bruksanvisning	Fjärrstyrd	PROFIBUS	Universal	Universal+
Ingångs-/utgångsalternativ		L	L	L eller R	L eller R
Manuell styrning	✓		✓	✓	✓
4–20 mA ingång		✓		✓	✓
4–20 mA ingång med tvåpunktskalibrering					✓
4–20 mA utgång		✓			✓
Kontaktgång (puls/sats)				L eller R	L eller R
Manuellt hastighetsinställningsområde	3333:1 (Qdos 20) 5000:1 (Qdos 30) 10000:1 (Qdos 60) 20000:1 (Qdos 120)		3333:1 (Qdos 20) 5000:1 (Qdos 30) 10000:1 (Qdos 60) 20000:1 (Qdos 120)	3333:1 (Qdos 20) 5000:1 (Qdos 30) 10000:1 (Qdos 60) 20000:1 (Qdos 120)	3333:1 (Qdos 20) 5000:1 (Qdos 30) 10000:1 (Qdos 60) 20000:1 (Qdos 120)
Min. motorvarvtal för justering (Beroende på driftläge och vald flödesenhet)	0,006	0,078	0,100	0,003	0,003
4–20 mA upplösning		1600:1		1600:1	1600:1
Profibus hastighetsupplösning			550:1 (Qdos 20) 1250:1 (Qdos 30) 1250:1 Qdos 60 1400:1 (Qdos 120)		
Start/stopp-ingång		✓		✓	✓
Utgång för körstatus		✓		✓	L
Utgång för larm		✓		✓	L
Fyra konfigurerbara reläutgångar					R
Fjärrstyrd vätskeåtervinning		✓		R	R

PROFIBUS	Bruksanvisning	Fjärrstyrd	PROFIBUS	Universal	Universal+
Inställning varvtal			✓		
Varvtalsåterkoppling			✓		
Flödeskalibrering			✓		
Drifttimmar			✓		
Varvräknare			✓		
Läckageindikering			✓		
Larm för låg vätskenivå			✓		
Diagnosåterkoppling			✓		

Säkerhet	Bruksanvisning	Fjärrstyrd	PROFIBUS	Universal	Universal+
Knapplås	✓		✓	✓	✓
PIN-lås för inställningsskydd	✓		✓	✓	✓

*Styrningsalternativ – modellerna Universal och Universal+		
Variant	Standardpump (L)	Relämodul (R)
Ingång	5–24 V DC	5–24 V DC eller 110 V AC
Utgång	Öppen kollektor	Kontaktklassning 110 V AC, 4 A 30 V DC, 4 A

Produktkoder



* The pumphead side location is required when ordering. The left/right perspective assumes the user is looking at the front of the pump. The pump in the dimensions diagram is considered a pumphead located to the left.

Beskrivning	Artikelnummer
ReNu 60-pumphuvud Santoprene/PFPE 7 bar	0M3.3200.PFP
ReNu 60-pumphuvud SEBS/PFPE 4 bar (60psi)	0M3.3800.PFP
ReNu 60 pumphuvud PU 5 bar (70psi)	0M3.3500.PFP

Friskrivning: Alla visade flöden har erhållits vid pumpning med vatten vid 20 °C (68 °F) utan sug- eller leveranshuvuden. Informationen i det här dokumentet anses vara korrekt, men Watson-Marlow Limited övertar inget ansvar för eventuella fel häri och förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan att detta meddelas i förväg. Det är användarens ansvar att säkerställa produktens lämplighet för användarens tillämpning. Watson Marlow, LoadSure, Pumpsil, PureWeld XL, bioprene och marprene är registrerade varumärken som tillhör Watson Marlow Limited. Tri-Clamp är ett registrerat varumärke som tillhör Alfa Laval Corporate AB. GORE och STA-PURE är registrerade varumärken som tillhör W.L. Gore and Associates. Ange produktkoden när du beställer pumpar och slangar.

wmfts.com/global



09 May 2024